

**Transilluminatore-UV****Thistle Scientific**

Transilluminatore-UV. Le caratteristiche standard includono un commutatore di sicurezza per alta/bassa intensità e un pulsante di accensione efficiente, che consentono di eccitare rapidamente i 6 tubi UV da 8W senza tremolii, mentre il filtro speciale in vetro minimizza luci di fondo indesiderate. Tutte queste caratteristiche aumentano al massimo il contrasto e la sensibilità, consentendo anche di poter vedere anche i più pallidi gel fluorescenti. Due modelli a doppia lunghezza d'onda offrono più flessibilità e convenienza.



| Code        | Description                                                  | Packaging |
|-------------|--------------------------------------------------------------|-----------|
| LLG06231832 | Transilluminatore UV, 210x210 mm, 312 nm, sorgenti 6x8 W     | 1 pz      |
| LLG09584770 | Transilluminatore UV, 210x210 mm, 254 nm, sorgenti 6x8 W     | 1 pz      |
| LLG09584771 | Transilluminatore UV, 210x210 mm, 365 nm, sorgenti 6x8 W     | 1 pz      |
| LLG09584772 | Transilluminatore UV, 210x210 mm, 254/365 nm, sorgenti 6x8 W | 1 pz      |
| LLG09584773 | Transilluminatore UV, 210x210 mm, 254/312 nm, sorgenti 6x8 W | 1 pz      |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

