



## Incubatori IN e IF

Memmert

Incubatori IN e IF. La nuova generazione di incubatori con l'unico ControlCOCKPIT per funzionamento rapido e intuitivo. Per riscaldamento gentile di carichi organici nella camera. I sistemi di riscaldamento e controllo sono ottimizzati per basse temperature fino a +80°C.

**Dotazione standard:**

- Controllo a microprocessore PID con sistema integrato di auto-diagnosi
- Interno in acciaio inossidabile, materiale 1.4301 (ASTM 304) con nervature tutt'attorno per integrare l'ampia area di riscaldamento con guaina in ceramica-metallo
- Alloggiamento in acciaio inossidabile strutturato, resistente ai graffi, robusto e duraturo, retro in acciaio zincato
- Connettori ad alta temperatura sul retro dell'apparecchio per il collegamento all'alimentazione monofase, secondo i sistemi specifici del paese e gli standard IEC
- Datalogger interno con una capacità di memoria di almeno 10 anni
- Impostazioni selezionabili sul ControlCOCKPIT nelle seguenti lingue: tedesco, inglese, francese e spagnolo
- Timer digitale, regolabile da 1 minuto a 99 giorni
- La funzione di SetpointWAIT garantisce che il tempo di processo non inizi fino a quando viene raggiunta la temperatura prefissata su tutti i punti di misura, facoltativo per i valori di temperatura rilevati dai sensori Pt100 liberamente posizionabili all'interno della camera
- Regolazione di tre valori di calibrazione per la temperatura e parametri aggiuntivi specifici direttamente dal ControlCOCKPIT
- SingoloDISPLAY: ControlCOCKPIT con un display a colori TFT
- Parametri disponibili sul ControlCOCKPIT: temperatura (°C o °F), velocità ventola, posizione sportello per uscita aria esausta, durata del programma, fusi orari, estate/inverno
- Un sensore di temperatura Pt100 DIN classe A in un circuito a 4 fili
- Software AtmoCONTROL per lettura, manipolazione ed organizzazione del datalogger tramite interfaccia Ethernet (può essere scaricata la versione test 90-giorni), chiavetta USB con software AtmoCONTROL disponibile come accessorio (a richiesta)
- Interfaccia Ethernet sul retro dello strumento per la lettura del registro di protocollo e per la registrazione on-line



- Doppia protezione da sovratemperatura: monitoraggio elettronico con controllo della temperatura regolabile liberamente con opzione A6 TWW / TWB (classe di protezione 3.1 o 2), limitatore meccanico di temperatura TB secondo DIN 12 880.

**Hai bisogno la qualifica IQ/OQ/PQ per lo strumento cui sei interessato?  
Scopri come possiamo aiutarti**

| Code        | Description                                                                 | Packaging |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LLG09537961 | Incubatore IN30, 32 L, ripiani/ripiani compresi 3/1,<br>ing.585x434x707mm   | 1 pz      |
| LLG09537962 | Incubatore IN55, 53 L, ripiani/ripiani compresi 4/1,<br>ing.585x514x787mm   | 1 pz      |
| LLG09537963 | Incubatore IN75, 74 L, ripiani/ripiani compresi 6/2,<br>ing.585x514x947mm   | 1 pz      |
| LLG09537964 | Incubatore IN110, 108 L, ripiani/ripiani compresi 5/2,<br>ing.745x584x867mm | 1 pz      |



| Code        | Description                                                                     | Packaging |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LLG09537965 | Incubatore IN160, 161 L, ripiani/ripianti compresi 8/2,<br>ing.745x584x1107mm   | 1 pz      |
| LLG09537966 | Incubatore IN260, 256 L, ripiani/ripianti compresi 9/2,<br>ing.824x684x1186mm   | 1 pz      |
| LLG09537967 | Incubatore IN450, 449 L, ripiani/ripianti compresi 8/2,<br>ing.1224x784x1247mm  | 1 pz      |
| LLG09537968 | Incubatore IN750, 749 L, ripiani/ripianti compresi 14/2,<br>ing.1224x784x1726mm | 1 pz      |
| LLG09537977 | Incubatore IF30, 32 L, ripiani/ripianti compresi 3/1,<br>ing.585x434x707mm      | 1 pz      |
| LLG09537978 | Incubatore IF55, 53 L, ripiani/ripianti compresi 4/1 ing.585x514x787mm          | 1 pz      |
| LLG09537979 | Incubatore IF75, 74 L, ripiani/ripianti compresi 6/2 ing.585x514x947mm          | 1 pz      |
| LLG09537980 | Incubatore IF110, 108 L, ripiani/ripianti compresi 5/2<br>ing.745x584x867mm     | 1 pz      |
| LLG09537981 | Incubatore IF160, 161 L, ripiani/ripianti compresi 8/2<br>ing.745x584x1107mm    | 1 pz      |
| LLG09537982 | Incubatore IF260, 256 L, ripiani/ripianti compresi 9/2<br>ing.824x684x1186mm    | 1 pz      |
| LLG09537983 | Incubatore IF450, 449 L, ripiani/ripianti compresi 8/2<br>ing.1224x784x1247mm   | 1 pz      |
| LLG09537984 | Incubatore IF750, 749 L, ripiani/ripianti compresi 14/2<br>ing.1224x784x1726mm  | 1 pz      |